








Техническая карта

NOVAKRYL 1+1 MS

Бесцветный акриловый лак*

СВОЙСТВА			
<p>NOVAKRYL 1+1 MS – бесцветный акриловый лак. Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия. Он имеет короткое время сушки, легкость полировки и стойкость к водяным пятнам, а также характеризуется очень высоким конечным выходом. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.</p>			
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ			
Отвердитель NOVAKRYL 1+1 MS	Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL 1+1 MS		
PLUS 770	Добавка, увеличивающая эластичность.		LT-04-01
PLUS 750	Ускоритель для акриловых продуктов.		LT-04-02
PLUS 760	Антисиликоновая добавка .		LT-04-04
THIN 890	Разбавитель для переходов.		LT-06-05
ОСНОВАНИЯ			
Совместим с большинством доступных на рынке базовых лаков на водной или разбавительной основе.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	NOVAKRYL 1+1 MS Отвердитель NOVAKRYL 1+1 MS	По объему	По весу
		1	100
		1	95
ВЯЗКОСТЬ			
	DIN 4/20°C	16 ±18 с	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ			
VOC		640 г/л	
Для смеси готовой к нанесению.			

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
<p>Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. В этих условиях, отвержденное покрытие может быть использовано по истечении не менее 14 часов.</p>				
НАНЕСЕНИЕ				
 <p>ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования</p>	Традиционный пистолет с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1.3 ÷ 1.4 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см
	Низконапорный пистолет с гравитационным питанием	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
	Количество слоев	2 ÷ 3		
	Толщина отдельного сухого слоя	20 , 25 мкм		
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м ² /л при 50 мкм		
	Долговечность смеси при 20°C	2 ч.		
	Испарение между слоями при 20°C	5 ÷ 10 мин.		
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ				
	Отвердитель NOVAKRYL 1+1 MS			
	20°C	60°C		
Пылесухость	25 мин.	5 мин.		
Высыхание на отлип	3 ч.	10 мин.		
Рабочая твердость	14 ч.	45 мин.		
Полная твердость	7 дней	45 мин. + 3 дня / 20°C		
<p>ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов. Сушка лака с добавкой быстрого отвердителя при повышенной температуре может быть причиной потери блеска и необходимости полировки лака. Быстрый отвердитель не должен использоваться вместе с ускорителем для акриловых продуктов PLUS 750.</p>				
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ				
	Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы	Следуйте указаниям изготовителя оборудования 10 ÷ 25 мин.		
<p>ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.</p>				
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ				
<p>Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.</p>				

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
<p>Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p>	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
NOVAKRYL 1+1 MS	24 месяца/20°C
Отвердитель NOVAKRYL 1+1 MS	12 месяцев /20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
КОММЕНТАРИИ	
<p>* Продукт предназначен для профессионального использования. Не соответствует требованиям директивы UE 2004/42/CE. Использование в странах Европейского Союза возможно только после выполнения дополнительных требований директивы EC 1999/13/WE и национального законодательства по осуществлению выше представленных директив.</p>	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Представленная здесь информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p>	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ: 1+1**

ВНИМАНИЕ! Для получения лака с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

Количество смеси	NOVAKRYL 1+1 MS	Отвердитель NOVAKRYL 1+1 MS
0.10 л	51 г	48 г
0.15 л	76 г	72 г
0.20 л	101 г	96 г
0.25 л	127 г	120 г
0.30 л	152 г	144 г
0.40 л	202 г	192 г
0.50 л	253 г	240 г
0.75 л	380 г	360 г
1.00 л	506 г	481 г